



Б.С. Костров

«02» октября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ01/26/9915 от 02.10.2026 года

1. Продукция:	КОНТАКТНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МУЗК И АУЗК SENDAST AM
2. Заявитель, адрес:	ООО ТПК "НДТ-КЛАБ" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 40, с.3, пом. 1/М. ОГРН: 1237700552363. Телефон: +7 (495)363-58-09. Адрес электронной почты: info@ndt-club.com
3. Изготовитель, адрес:	ООО ТПК "НДТ-КЛАБ" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 40, с.3, пом. 1/М. ОГРН: 1237700552363. Телефон: +7 (495)363-58-09. Адрес электронной почты: info@ndt-club.com
4. Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № ИЛ01/9915 от 25.09.2026 года
5. Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку:	ТУ 20.59.59-002-51302547-2025
6. Результаты	Таблица №2

ООО «ДИАЛОГ»
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ДИАЛОГ»
ОГРН: 1265000019910
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01

Результаты анализа

Таблица №2

Наименование показателя	Единица измерений	Модификация жидкости SENDAST	Допустимые уровни по НД	Результат исследований (пример)	Соответствие
1. Цвет	—	A	Бесцветный, прозрачный	Бесцветный, прозрачный	Соответствует
		AM	Рубиново-красный, прозрачный	Рубиново-красный, прозрачный	
		K	Бесцветный, прозрачный	Бесцветный, прозрачный	
2. Динамическая вязкость при температуре 20±2 °С	мПа·с	A	11	11	Соответствует
		AM	11	11	
		K	55	55	
3. Скорость распространения ультразвука при температуре 20±2 °С	м/с	A	1650	1650	Соответствует
		AM			
		K			
4. Антикоррозионные свойства на стали, титане и алюминии	—	A	Соответствуют нулевой степени (отсутствие коррозии)	Соответствуют нулевой степени (отсутствие коррозии)	Соответствует
		AM			
		K			
5. Запах	—	A	Слабый акватический	Слабый акватический	Соответствует
		AM			
		K			
6. Водосмываемость	—	A	Да	Да	Соответствует
		AM			
		K			
7. Диапазон рабочих температур	°С	A	-50 ... +100	-50 ... +100	Соответствует
		AM	-50 ... +100	-50 ... +100	

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

